


**VNMG 160412, Gatunek: CA6525**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VNMG 160412 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MS
Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,1 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Gatunek	CA6525

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia