

**CC.T 09T304, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 09T304 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	GK

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia