

**CC.T 060202, Gatunek: CA6525**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia