

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia