

Garant

System do wytaczania precyzyjnego cyfrowego z końcówką wrzeciona Ø 9,75 – 88,1 mm, złącze: HSK63



Dane zamówienia

Numer katalogowy	237567 HSK63
GTIN	4045197816740
Klasa artykułu	29W

Opis

Wykonanie:

z **cyfrową głowicą wytaczarską** nr 237568, **wyświetlaczem cyfrowym** nr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze.

Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy.

Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy.

Ustawienie Ø bardzo małym luzem przy zmianie kierunku.

dla Ø 9,75 – 88,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237568 HSK63

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytką skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

1 jednostka wskaźnikowa cyfrowa: nr 237601

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

złącze	HSK63
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Głowica wytaczarska precyzyjna Ø 9,75 – 88,1 mm złącze HSK63	237568 HSK63
Regulowany wytaczak	237642
Wytaczaki	237632
Regulowany wytaczak	237640
Wytaczaki	237634
Wytaczaki	237636
Wytaczaki	237630
Uchwyt płytek skrawających dla mostków	237565
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Zestaw bez uchwytu Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Jednostka wskaźnikowa cyfrowa	237601