

Garant

System do wytaczania precyzyjnego cyfrowego z końcówką wrzeciona \varnothing 9,75 – 88,1 mm, złącze: HW63



Dane zamówienia

Numer katalogowy	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Klasa artykułu	29W

Opis

Wykonanie:

z **cyfrową głowicą wytaczarską** nr 237568, **wyświetlaczem cyfrowym** nr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze.

Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy.

Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy.

Ustawienie \varnothing bardzo małym luzem przy zmianie kierunku.

dla \varnothing 9,75 – 88,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z \varnothing chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237568 HW63

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytką skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

1 jednostka wskaźnikowa cyfrowa: nr 237601

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

złącze	HW63
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Regulowany wytaczak	237640
Wytaczaki	237636
Regulowany wytaczak	237642
Głowica wytaczarska precyzyjna Ø 9,75 – 88,1 mm złącze HW63	237568 HW63
Wytaczaki	237634
Wytaczaki	237632
Uchwyt płytek skrawających dla mostków	237565
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Wytaczaki	237630
Zestaw bez uchwytu Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Jednostka wskaźnikowa cyfrowa	237601