

Garant

System do wytaczania precyzyjnego cyfrowego z końcówką wrzeciona \varnothing 9,75 – 88,1 mm, złącze: SK40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	237567 SK40
GTIN	4045197816726
Klasa artykułu	29W

Opis

Wykonanie:

z **cyfrową głowicą wytaczarską** nr 237568, **wyświetlaczem cyfrowym** nr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze.

Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy.

Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy.

Ustawienie \varnothing bardzo małym luzem przy zmianie kierunku.

dla \varnothing 9,75 – 88,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z \varnothing chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237568 SK40

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237640 \varnothing 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 \varnothing 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytką skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

1 jednostka wskaźnikowa cyfrowa: nr 237601

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

złącze	SK40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Regulowany wytaczak	237640
Uchwyt płytek skrawających dla mostków	237565
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Wytaczaki	237636
Głowica wytaczarska precyzyjna Ø 9,75 – 88,1 mm złącze SK40	237568 SK40
Wytaczaki	237630
Wytaczaki	237634
Wytaczaki	237632
Regulowany wytaczak	237642
Jednostka wskaźnikowa cyfrowa	237601
Zestaw bez uchwytu Ø 9,75 – 88,1 mm	237599