

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260150 HB7310
GTIN	4045197668035
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AM
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 09T304

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia