

**DNMG 150612, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 CA6525
GTIN	4960664471751
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150612 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,7 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MS
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,7 - 4 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia