

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	32 mm
zacisk	259038 17
śruby do zacisków	259021 3
pasująca wymienna płytka skrawająca	KNUX 1604.. R/L
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
sprężyna	259046 3
kod ISO uchwytu	CKJNR/L 3232P16
płytki podporowa	259031 6
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
Seria	QuickTurn
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
łapka zaciskowa Typ 17	259038 17
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 3	259044 3
płytki podporowa Typ 6	259031 6
sprężyna Typ 3	259046 3
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600