

**KNUX 160405R Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251050 HBX130
GTIN	4045197663771
Klasa artykułu	22D

**Opis**

KNUX 160405R Zestaw 10-elementowy HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	MM
promień naroża	0,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
posuw $f$	0,2 - 0,7 mm/obr,
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HBX130
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia