

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
wielk. płytki	8 mm
śrubado dźwigni	259018 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Dźwigienka	259015 2
płytko podporowa	259031 40
długość główki L <sub>1</sub>	23 mm
kod ISO uchwytu	PWLNLR/L 3232 P08
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Aksesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
płytką podporowa Typ 40	259031 40
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500