



## KNUX 160410L Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX020



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251058 HBX020 |
| GTIN             | 4045197663870 |
| Klasa artykułu   | 22D           |

### Opis

KNUX 160410L Zestaw 10-elementowy HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 300 m/min

### Opis techniczny

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Łamacz wiórów                                       | PM                             |
| Zastosowanie główne                                 | P                              |
| zwijacz i łamacz wiórów                             | 2,2 mm                         |
| promień naroża                                      | 1 mm                           |
| Warunki skrawania                                   | lekko nieciągłe                |
| posuw $f$   | 0,2 - 0,7 mm/obr,              |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 1 - 5 mm                       |
| Gatunek   | HBX020                         |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 80 - 300 m/min                 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza                                     | HM                             |

&nbsp;

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| liczba wymian/ostrzy                 | 2                                      |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | KNUX 160410L                           |
| Rodzaj produktu                      | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |