

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	30 mm
płytką podporowa	259031 4
zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
kod ISO uchwytu	CKJNR/L2020K16
długość główki L ₁	32 mm
wielk. płytki	16 mm
sprężyna	259046 3
śruby do zacisków	259021 3
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	KNUX 1604.. R/L
zacisk	259038 16
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 3	259044 3
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
sprężyna Typ 3	259046 3
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
łapka zaciskowa Typ 16	259038 16
płytki podporowa Typ 4	259031 4
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600