

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/08mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PWLNR/L 3232 P08
płytką podporowa	259031 40
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L ₁	23 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	32 mm
Dźwigienka	259015 2
śrubado dźwigni	259018 2
pasująca wymienna płytką skrawającą	WN.. 0804..
wielk. płytki	8 mm
długość całkowita L	170 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytki podporowa Typ 40	259031 40
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500