



Wkrętarka udarowa, akumulatorowa wkrętarka udarowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074801 IDS18V200T
GTIN	4053423301106
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Przemysłowy klucz udarowy ze stałym, wstępnie wybieranym wyjściowym momentem obrotowym.

- **Specjalny moment dokręcania o 9 poziomach z dokładnością # +/-15% dla każdej śruby.**
- **Lampka kontrolna dokręcania.**
- **Trwały przełącznik czujnika Halla: Maksymalizacja cyklu przełączania dla 2–5 razy dłuższej żywotności w porównaniu z tradycyjnymi produktami.**
- **Rozróżnienie momentu obrotowego (moment wyłączania, moment maksymalny, moment wyzwala).**
- **Niezawodność obróbki: Funkcja blokowania regulacji momentu obrotowego przez łączność NFC (za pomocą Pro360) w celu zapewnienia niezawodności procesu.**
- **Obsługa łączności na potrzeby kontroli procesu (rejestracja stanu OK/NOK, funkcja zliczania śrub).**
- **Ułatwienie obsługi: Dioda LED stanu po zakończeniu dokręcania, sygnał akustyczny.**
- **Łatwość obsługi: Wąski uchwyt zoptymalizowany do użytku przemysłowego (bez Softgrip).**
- **Jedna podstawka na akumulator dla narzędzi EXACT Clutch Tools marki Bosch.**
- **Większa trwałość i mniejsze obciążenie hałasem dzięki automatycznemu wyłączaniu.**
- **Możliwość mocowania haków do zawieszania.**
- **Grupa odbiorców: Branża motoryzacyjna, ciężki sprzęt, kolejnictwo.**

Karta danych

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

masa	1,2 kg
maks. wibracje wg EN	11,6 m/s ²
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
oznaczenie producenta	IDS 18V-200 T
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2500 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
typowe zastosowanie	Heavy Duty
liczba uderzeń	0 - 3500 min ⁻¹
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
maksymalny moment obrotowy	300 Nm
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
Rodzaj produktu	Wkrętarki udarowe