

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/08mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zatrask. kołk.	259049 2
płytk. podporowa	259031 41
kod ISO uchwytu	MWLNLR/L 3232P08
łapki zaciskowej	259038 12
wielk. płytki	8 mm
pasująca wymienna płytk. skrawająca	WN.. 0804..
długość główki L ₁	32 mm
Zestawy śrub,	259023 2
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytki podporowa Typ 41	259031 41
zatrask. kołk. Typ 2	259049 2
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 2	259023 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500