



Kurtka Multinorm, naturalnie trwała, żółty / granatowy, wielkość unisex: M



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091680 M
GTIN	7330509625934
Klasa artykułu	04T

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna odzież spełniająca wiele norm, nowoczesny design. Wysoki współczynnik ochrony przy jednoczesnej wygodzie noszenia. Modne kroje, wysokiej jakości materiały i dobre wykonanie gwarantują wysoką tolerancję noszenia przez długi czas.

Naturalnie trwała kurtka Multinorm z solidnego materiału, z krytym jednostronnym, metalowym zamkiem błyskawicznym. Dla zapewnienia maksymalnej swobody ruchów przód kurtki jest krótszy, podczas gdy tył jest dłuższy dla maksymalnej ochrony.

- **Przednie kieszenie z patką i napą.**
- **Kieszeń na piersi zamykana na kryty zamek błyskawiczny.**
- **Pętelki do zamocowania przyrządów pomiarowych lub mikrofonu.**
- **Przedłużone plecy.**
- **Regulowany pasek zapinany na rzep.**
- **Taśmy odbłaskowe hamujące rozprzestrzenianie się płomieni z podwójnym szwem.**

Norma:

- EN ISO 20471, rozm. S klasa 2, od rozm. M klasa 3.
- EN 1149-5.
- EN 61482-2, APC1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM – 10 cal/cm²
- EN ISO 11611, klasa 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.

· EN ISO 13034 PB 6.

Opis techniczny

wielkość unisex	M
Rodzaj	Unisex
skład tkaniny	20% poliamidu
skład tkaniny	30% bawełny
skład tkaniny	44% modakrylu
skład tkaniny	Włókno specjalne 1%
skład tkaniny	5% aramidu
gramatura materiału / gęstość tkaniny	260 g/m ²
pranie	Nadaje się do prania przemysłowego
pranie	Pranie koloru w 60 #
pranie	Nadaje się do prania przemysłowego
kolor	żółty / granatowy
Norma	EN IEC 61482-2
Norma	EN 13034-6
Norma	EN ISO 20471
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
odzież wg	DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Rodzaj produktu	Kurtka ostrzegawcza