



KNUX 160410L Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX020



Dane zamówienia

Numer katalogowy	251098 HBX020
GTIN	4045197664112
Klasa artykułu	22D

Opis

KNUX 160410L Zestaw 10-elementowy HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PG

zwijacz i łamacz wiórów: 3,2 mm

głębokość skrawania a_p : 1 - 6 mm

posuw f : 0,2 - 0,7 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 6 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
promień naroża	1 mm
posuw f	0,2 - 0,7 mm/obr,
Łamacz wiórów	PG
zwijacz i łamacz wiórów	3,2 mm
Gatunek	HBX020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410L
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia