

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0604..
śrubado dźwigni	259018 6
zestaw kołków sprężystych	259047 3
wielk. płytki	6 mm
kod ISO uchwytu	PWLNLR/L 1616H06
Dźwigienka	259015 9
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
płytki podporowa	259031 25
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
płytki podporowe Typ 25	259031 25
Dźwigienka Typ 9	259015 9
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500