

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PWLNLR/L 2020K06
wielk. płytki	6 mm
śrubado dźwigni	259018 6
Dźwigienka	259015 9
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0604..
Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L ₁	16 mm
płytki podporowa	259031 25
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 25	259031 25
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
Dźwigienka Typ 9	259015 9
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500