

**CCMT 120408, Gatunek: CA4515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260204 CA4515
GTIN	4960664610648
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCMT 120408 CA4515 Gatunek: CA4515

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	GK

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	K
Gatunek	CA4515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia