

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	PWLNLR/L 1616H08
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
śrubado dźwigni	259018 2
Wielkość chwytu	16 mm
płytki podporowa	259031 40
wielk. płytki	8 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
płytki podporowa Typ 40	259031 40
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
śrubado dźwigni Typ 8	259018 8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500