

**CCMT 120412, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCMT 120412 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	GK
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120412
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia