



## Korpus KOMET®, 8×D, Ø D: 55 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	236654 55
GTIN	4047109095991
Klasa artykułu	24K

### Opis

#### Wykonanie:

- **pewność obróbki do 8 (9)×D**
- **sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

#### Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

#### wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 55 - 64 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 495 mm

Ø korpusu d<sub>1</sub>: 53,5 mm

długość całkowita L<sub>ges</sub>: 560 mm

Ø D<sub>s</sub> chwytu ABS®: 80 mm

### Opis techniczny

Ø korpusu d <sub>1</sub>	53,5 mm
pasują do koronki wiertła	55 - 64 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	495 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	560 mm
Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	80 mm
Ø nomin. D	55

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	8×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi