

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	PWLNLR/L 2020K06
wielk. płytki	6 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Dźwigienka	259015 9
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0604..
śrubado dźwigni	259018 6
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
płytki podporowa	259031 25
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Aksesoria

śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
płytki podporowa Typ 25	259031 25
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500