

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
długość główki L ₁	30 mm
Wielkość chwytu	32 mm
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 3232P15
wielk. płytki	15 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1506..
płytki podporowa	259031 37
śrubado dźwigni	259018 11
Dźwigienka	259015 12
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
Dźwigienka Typ 12	259015 12
płytką podporowa Typ 37	259031 37
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500