

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/19 mm kod ISO uchwytu: PSKNR/L 3232P19
pasująca wymienna płytki skrawająca: SN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm
długość główki L₁: 34 mm
długość całkowita L: 170 mm
płytki podporowa: 259031 38

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
śrubado dźwigni	259018 13
Miejsce połączenia / podziału	32x32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1906..
długość główki L ₁	34 mm
płytki podporowa	259031 38
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 3232P19
zestaw kołków sprężystych	259047 5
Dźwigienka	259015 13
wielk. płytki	19 mm
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm

długość całkowita L	170 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259525
Wkręt do dźwigienki	259162
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259435
Dźwigienka	259070
płytką podporowa	259306
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
Wkręt do dźwigienki Typ 13	259018 13
płytką podporowa Typ 38	259031 38
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 7	259044 7
Dźwigienka Typ 13	259015 13