

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/07 mm kod ISO uchwytu: SDJCR/L 1212F07
pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm
długość główki L₁: 17 mm
długość całkowita L: 80 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
wielk. płytki	7 mm
Miejsce połączenia / podziału	12×12 mm
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
długość główki L ₁	17 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1212F07
długość całkowita L	80 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 12 mm	265131 12