

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/07 mm kod ISO uchwytu: SDHCR/L 1212F07
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm
długość główki L₁: 12 mm
długość całkowita L: 80 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Wielkość chwytu	12 mm
długość główki L ₁	12 mm
kod ISO uchwytu	SDHCR/L 1212F07
Miejsce połączenia / podziału	12×12 mm
śruby mocujące	269028 22
długość całkowita L	80 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 22	269028 22