

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/11 mm kod ISO uchwytu: SDJCR/L 1616H11
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 20 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita L: 100 mm
śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616H11
płytki podporowa	269005 3
Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Wielkość chwytu	16 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość główki L ₁	20 mm
śruby mocujące	269028 2
długość całkowita L	100 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
płytki podporowa	269010
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 3	269005 3
Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 16 mm	265131 16