


SNMG 120408, Gatunek: CA510

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251164 CA510 |
| GTIN | 4960664698738 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

SNMG 120408 CA510 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mm

posuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 180 - 590 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------|
| Zastosowanie główne | P |
| Łamacz wiórów | PQ |
| Warunki skrawania | ciągłe |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 4,25 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,55 mm |
| posuw f | 0,13 - 0,4 mm/obr, |
| promień naroża | 0,8 mm |

| | |
|---|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Gatunek | CA510 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 180 - 590 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 |
| liczba wymian/ostrzy | 8 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |