

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	15 mm
długość główki L ₁	30 mm
śrubado dźwigni	259018 11
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1506..
płytki podporowa	259031 37
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Dźwigienka	259015 12
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 3232P15
Wielkość chwytu	32 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 12	259015 12
płytką podporowa Typ 37	259031 37
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500