

HEDI

Przenośne reflektory LED, 230 V, pobór mocy: 30W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081211 30
GTIN	4003644002177
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z aluminiowym reflektorem i sprzętem oświetleniowym. Wł./wył. na obudowie.

Reflektor SMD-LED z solidnym stojakiem (zabezpieczenie ze wszystkich stron).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

pobór mocy	30 W
Strumień światła	2500 lm
masa	4400 g
Długość kabla przyłącza	5 m
Źródło światła	Moduł LED
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

napięcie znamionowe	230 V
stopień ochrony IP	IP 54
długość całkowita	240 mm
Szerokość całkowita	200 mm
wys. całkowita	280 mm
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Promienniki