

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260306 20/11
GTIN	4045197652539
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/11 mm kod ISO uchwytu: SDHCR/L 2020K11
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 15 mm
długość całkowita L: 125 mm
śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269005 3
Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L ₁	15 mm
wielk. płytki	11 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
kod ISO uchwytu	SDHCR/L 2020K11
długość całkowita L	125 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
płytki podporowa	269010
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 2	269028 2
płytki podporowa Typ 3	269005 3
śruby mocujące Typ 22	269028 22