

**SNMG 120408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120408 CA6525 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,8 mm

Zastosowanie główne	M
Gatunek	CA6525
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia