

 **KOMET****Głowice wiertel KOMET KUB® V464, Ø DC: 85mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236660 85
GTIN	4047109090514
Klasa artykułu	24L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi (koronki wiertarskie) z wkładkami z płytkami skrawającymi i złączem ABS® T, prawotnące. Wkładki z płytkami skrawającymi do zewnętrznych płytek skrawających są regulowane na średnicy w zakresie +5 mm. Wkładki z mocowaniami ABS® N i przedłużkami ABS® T. Bezpieczeństwo procesu do 6xD.

Bezpieczeństwo procesu do 6xD.**Zastosowanie:**

Z ostrzem centrującym nr 236661-236662. Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

w dostawie::

Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

wskazówka:

Części zamienne na zamówienie.

Opis techniczny

kły centrujące	80
Liczba ostrzy Z	1
śruby mocujące	239655 10IP (2,8 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX06T304

Ø zewn. d ₁	83,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm
Ø nomin. D	85
do Ø calowej	3 11/32 cal
Długość wysięgu L _A	75 mm
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wiercenie otworów nieprzelotowych
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Pilot centrujący KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Pilot centrujący KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 10IP	239655 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8