

**Koronka wiertła Komet KUB® z chwytem ABS®, do płytek skrawających WOEX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236660 155
GTIN	4047109090644
Klasa artykułu	24L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi (koronki wiertarskie) z wkładkami z płytkami skrawającymi i złączem ABS® T, prawotnące. Wkładki z płytkami skrawającymi do zewnętrznych płytek skrawających są regulowane na średnicy w zakresie +5 mm. Wkładki z mocowaniami ABS® N i przedłużkami ABS® T. Bezpieczeństwo procesu do 6xD.

Bezpieczeństwo procesu do 6xD.**Zastosowanie:**

Z ostrzem centrującym nr 236661-236662. Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

w dostawie::

Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

wskazówka:

Części zamienne na zamówienie.

Opis techniczny

śruby mocujące	239655 15IP (6,3 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø zewn. d ₁	152,5 mm

kły centrujące	115
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX080404
Ø nomin. D	155
Długość wysięgu L _A	90 mm
chwyt	ABS
zastosowanie wiertła	Wiercenie otworów nieprzelotowych
zastosowanie wiertła	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertła	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertła	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Pilot centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236661 115
Pilot centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236662 115
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 15IP	239655 15IP
Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennech maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennech maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP