

**WNMG 080404 Wiper, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Klasa artykułu	25E

**Opis**

WNMG 080404 Wiper CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	WP
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 450 m/min

posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia