

**WNMG 080404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia