


**SNMG 120408 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Klasa artykułu	22D

**Opis**

SNMG 120408 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 300 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
liczba wymian	8
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	PM
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBX020
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 300 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,