

**WNMG 080404, Gatunek: KW10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 KW10 Gatunek: KW10

Łamacz wiórów: AH

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 400 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 400 m/min
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	AH
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm

Zastosowanie główne	N
Gatunek	KW10
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia