


**WNMG 080408, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 SW05 Gatunek: rozmiar 05

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MU
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	Ti
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	rozmiar 05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia