

**Garant****DC.T 11T304, Gatunek: CU7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 11T304 CU7010 Gatunek: CU7010

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 210 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie dodatkowe	M
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	80 - 140 m/min
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
Gatunek	CU7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia