

## HEDI

### Przenośne reflektory halogenowe, 230 V, pobór mocy: 1000 W



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081212 1000
GTIN	4003644013579
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Obudowa – ciśnieniowy odlew aluminiowy z aluminiowym odbłyśnikiem i źródłem światła. Zabezpieczony przed bryzgami wody. Włącznik / wyłącznik na obudowie. przenośny reflektor halogenowy z solidnym stojakiem (zabezpieczenie ze wszystkich stron) i zwijaczem kabla.

Strumień światła: 22000 lm

Klasa wydajności energetycznej : C

#### Opis techniczny

Źródło światła	reflektor halogenowy
pobór mocy	1000 W
Klasa wydajności energetycznej	C
Strumień światła	22000 lm
Atrybut nazwy produktu	230 V
napięcie robocze	250 V

Z ochroną przeciwwybuchową

nie