

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające.

wskazówka:Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.**Opis techniczny**

promień naroża	1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LPGT 010210 ER-GM
typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p\max}$	1,2 mm
Gatunek	PR1825
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		