

**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające.

**wskazówka:**Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LPGT 010210 ER-GM
promień naroża	1 mm
Promień programowany przy $a_{p \max}$	1,2 mm
typ	INOX
Gatunek	PR1835
Materiał ostrza	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	2

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	60 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		