

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronne płytki skrawające z 4 ostrzami. Wypukłe krawędzie ostrzy płytki skrawającej zapewniają płynne nacinanie materiału.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	1,6 mm
typ	INOX
promień naroża	1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOGU 030310 ER-GM
Gatunek	PR1835
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,2 - 1,9 mm

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		