

**Oprawka SCLCL 95°, do płytek skrawających SC., lewa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260049 25/09
GTIN	4067263109655
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi skrawającej.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala – w zakresie dostawy).

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 2
Norma	norma zakładowa
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
kod ISO uchwyty	SCLCR/L 2525M09
długość całkowita L	150 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L ₁	19 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/260049-25/09>