

Garant**Głowice frezarskie z gwintem, cylindryczne, PSC 63, wielkość gwintu M: M16X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Opis techniczny

gwint M	M16×50
Długość użyteczna L ₁	50 mm
Ø zewn. D	29 mm
Ø otworu D ₁	17 mm
wymiar A długości wysięgu	74,5 mm
adapter	PSC 63
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Strategia skrawania

HPC

Rodzaj produktu

Uchwyty do głowic
frezarskich z gwintem